



LAB SAS

LAB SAS - 1 rue de la clef des champs - 68600 VOLGELSHEIM - France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035
Code APE : 4791 B - VAT :FR-59752516930
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 - office@labsys.fr

SCHEMA TECNICA

STOPPINI IN LEGNO

Gamma di stoppini in legno per candele profumate

Denominazione	Stoppino in legno per candele (wood wick)
Materiale	Legno naturale, senza trattamento chimico di superficie
Aspetto	Lamella di legno piatta, venatura naturale visibile
Colore	Legno naturale (variazioni di tonalità inerenti al materiale)
Fissaggio	Clip metallica fornita (sustainer), adatta alla larghezza dello stoppino
Compatibilità con le cere	Cere vegetali (soia, colza, cocco), cere minerali e miscele
Caratteristica di combustione	Fiamma larga e piatta, crepitio caratteristico
Unità di misura	Dimensioni espresse in larghezza x altezza (mm)

Gamma e dimensioni disponibili

Tipo di stoppino	Dimensioni disponibili - larghezza x altezza (mm)
Spessore singolo (Single)	6x60 · 8x90 · 9x50 · 10x50 · 10x100 · 10x130 · 12,5x75 · 12,5x150 · 13x60 · 13x130 · 15x150 · 20x130
Doppio spessore (Double)	10x100 · 10x150 · 13x100 · 13x150 · 16x100 · 16x150 · 20x150 · 22x150
Ondulato (Wavy / S)	20x120 · 30x120 · 40x80 · 40x100 · 40x120 · 80x100
Incrociato (Cross)	10x20 · 10x30 · 10x40 · 10x50 · 10x60 · 10x80 · 13x20 · 13x30 · 13x40 · 13x50 · 13x60 · 13x70 · 13x80 · 13x130
Forato (Porous)	16x127 · 19x127 · 20x35 · 20x40 · 20x90 · 25x152 · 28x43 · 35x57 · 40x40 · 40x60 · 40x152 · 51x88 · 70x40 · 70x90 · 70x152 · 80x60 · 90x90 · 101x76
Tubolare (Tube)	4x60 · 6x90 · 8x60 · 8x90 · 10x120 · 15x120
Decorativo (Decorative)	15x150 · 18x100 · 20x120 · 25x130 · 30x120 · 40x160
Inciso (Word)	Incisioni standard: COZY · JOY · GLOW · PEACE · MOM · CALM · DREAM · LOVE · HOPE · WISH

Dimensioni standard. Altri formati e incisioni realizzabili su richiesta.

Certificazione

Catena di custodia	FSC® - Forest Stewardship Council, standard Chain of Custody
Codice FSC®	SAI-COC-010571 - certificato n° 0148791 (SAI Global / Intertek)
Dichiarazione	FSC 100% / FSC Mix - sistema di trasferimento
Ambito	Altri prodotti in legno n.c.a. (stoppini in legno) - W19
Validità	08/05/2023 - 07/05/2028 - riferimenti FSC-STD-40-004 V3-1 e FSC-STD-50-001 V2-0

Informazioni complementari

Stoccaggio	Conservare in piano, in un luogo asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce diretta e dall'umidità. Temperatura ottimale compresa tra 5 °C e 25 °C.
Durata di conservazione	Illimitata in condizioni di stoccaggio conformi. Il legno umido non si accende correttamente: asciugare prima dell'uso in caso di esposizione accidentale all'umidità.
Consigli per l'uso	Inserire lo stoppino nella clip metallica e centrarlo nel contenitore con l'apposito centratore. Colare la cera e lasciar rapprendere per 24-48 h. Accorciare lo stoppino a 3-5 mm prima di ogni accensione. La larghezza dello stoppino si sceglie in base al diametro del contenitore, alla cera e al tasso di profumo: un test di combustione è indispensabile prima di qualsiasi immissione sul mercato.

Informazione certificata esatta allo stato attuale delle nostre conoscenze e nei limiti di rilevamento alla data di stampa.

Documento prodotto e gestito elettronicamente. Valido senza firma.